

Saugkörbe

Lieferbar sind Saugkörbe mit und ohne Rückschlagventil und Entleereinrichtung. Wir empfehlen in der Regel Saugkörbe mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung, um ein Abreißen der Flüssigkeitssäule bei Unterbrechung des Saugvorganges zu verhindern und ein Auffüllen der Saugleitung zu ermöglichen. Durch die seilbediente Entleereinrichtung wird das Rückschlagventil geöffnet und der Saugschlauch entleert.

Kellersaugkörbe mit Rückschlagklappe



2305

Die Konstruktion ermöglicht das Absaugen bis nahezu auf den Boden bei einer guten Standfestigkeit. Der schräge Abgang gestattet eine bessere Schlauchführung durch Kelleröffnungen.

Anschluss System Storz drehbar oder Gewinde

Nenngröße	Abgang Storz drehbar / Gewinde	Mindestabsaugtiefe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Ident.-Nr.	Hinweise
45	C	12	226	122	174	1,600	30178633	nicht drehbar
65	B	12	215	126	176	1,850	30043433	
65	G 2½	12	180	122	155	1,350	60158733	
100	A	15	293	184	240	4,350	30178833	
100	G 4	15	250	184	205	3,300	60118333	